

## Aparate de aer condiționat Încălzire și răcire

*Siesta*

- » **Funcționare silențioasă a unității interioare**
- » **Baleiere automată pe verticală**
- » **Filtru de aer standard**
- » **SEER: A**
- » **Tratament anticoroziv al schimbătorului de căldură al unității exterioare prin placarea cu aur a aluminiului**

Unitate de perete



[www.daikin.ro](http://www.daikin.ro)



ATXN-L

# Încălzire și răcire

Siesta

UNITATE INTERIOARĂ			ATXN25L	ATXN35L	ATXN50L	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,52/3,00	1,30/3,32/3,80	1,88/5,45/6,20	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,84/4,00	1,30/3,50/4,80	1,32/5,62/6,60	
Eficiență sezonieră (conform EN 14825)	Răcire	Clasă energetică	A			
		Pdesign	kW	2,52	3,32	5,45
		SEER		5,29	5,48	5,50
	Consum anual de energie		kWh	167	213	347
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică	A			
		Pdesign	kW	1,91	2,35	4,40
SCOP			3,62	3,81	3,46	
Consum anual de energie		kWh	740	864	1.780	
Eficiență nominală (răcire 35°/27° sarcină nominală, încălzire 7°/20° sarcină nominală)	EER		3,41	3,24	3,55	
	COP		4,06	3,76	3,75	
	Consum anual de energie		kWh	370	513	768
	Clasă energetică	Răcire	A			
	Încălzire	A				
Carcasă	Culoare	Alb				
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm		288x800x212	
Greutate	Unitate		kg		9	
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Super mare/mare/nom./mică/funcționare silențioasă	m <sup>3</sup> /min		10,68/9,78/9,47/6,06/4,68	
	Încălzire	Super mare/mare/nom./mică/funcționare silențioasă	m <sup>3</sup> /min		11,10/10,14/9,85/6,54/4,68	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA		53	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Super mare/mare/nom./mică/funcționare silențioasă	dBA		41/40/34/29/24	
	Încălzire	Funcționare mare/nom./mică/silențioasă	dBA		10,68/40/34/29/24	
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm		6,35	
	Gaz	Dext	mm		9,52	
	Evacuare condens	Dext	mm		16,5	
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V		1/9,78/50/220/-240	

(1) EER/COP conform cu Eurovent 2012

UNITATE EXTERIOARĂ				ARXN25L	ARXN35L	ARXN50L
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x658x289		753x855x328
Greutate	Unitate		kg	28	30	49
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA	60	62	65
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Ridicată	dBA	46	48	51
Compresor	Tip	Oscilant închis ermetic				
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.-Max.	°CDB		10~46
	Încălzire	Ambiant	Min.-Max.	°CWB		-15~18
Agent frigorific	Tip	R-410A				
	GWP	1.975				
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm		6,35	
	Gaz	Dext	mm		9,52	
	Evacuare condens	Dext	mm		16,5	
	Diferență de nivel	UI - UE	Max.	m		-
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V		1 / 50 / 220-240	



ATXN-L



TELECOMANDĂ



ARXN-L



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), agregate de producere a apei răcite (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și ventiloconvectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online la: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) sau folosind site-ul: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Prezenta broșură este doar informativă și nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei broșuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei broșuri. Intregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

ECPRO13-015A

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL  
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 București  
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29  
E-mail: [office@daikin.ro](mailto:office@daikin.ro), [www.daikin.ro](http://www.daikin.ro)