


Vloermodellen



Dag en nacht comfort met moderne uitstraling

Waarom kiezen voor Daikin?

Daikin is de wereldleider op het vlak van airconditioning en verwarming.

Dankzij onze constante innovatie op het vlak van **binnencomfort**, **energierendement**, **bedieningscomfort** en **betrouwbaarheid** leggen we de norm voor kwaliteit in de industrie.

Comfort

- ✓ We bieden een **brede reeks producten** en bieden u altijd de beste oplossing, ongeacht of het nu gaat over een residentiële, commerciële of industriële omgeving.
- ✓ Onze units zijn **fluisterstil** en dankzij hun perfect uitblaasp patroon scheppen ze het ideale binnenklimaat.

Besturing

- ✓ Onze expertise maakt u het leven gemakkelijker want u kunt uw systeem via een **smartphone-app** of via een gebruiksvriendelijke afstandsbediening bedienen.

Energierendement

- ✓ Als milieubewuste onderneming streven we ernaar deel uit te maken van een gezond ecosysteem.
- ✓ Onze producten werken heel het jaar door **uiterst energiezuinig**.
- ✓ Dankzij het lage energieverbruik van onze units **daalt uw energierekening**.

Betrouwbaarheid


- ✓ Daikin-producten staan bekend voor hun betrouwbaarheid.


Waarom voor een vloermodel kiezen?

Vloermodellen zijn eenvoudig te installeren in kamers waar de ruimte beperkt is. Ze zijn bijvoorbeeld ideaal voor zolders, waar de muren meestal vrij laag zijn. Of uw kamers nu groot of klein zijn, we hebben units die u het perfecte binnenklimaat bezorgen. Onze vloermodellen zijn compacter dan radiatoren en de Daikin Nexura heeft een uniek frontpaneel met stralingswarmte. Sommige modellen hebben een optionele online besturing, die u het allermodernste gebruiksgemak biedt.

Wat is een lucht/water-warmtepomp?

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, zelfs bij koud weer. Ze maken gebruik van een elektrisch aangedreven compressor en kunnen een appartement of huis doeltreffend verwarmen. Daikin warmtepompen zijn stil en discreet, en ze gebruiken moderne technologie om uw energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Een warmtepomp van Daikin haalt 80% van de energie die gebruikt wordt om uw huis te verwarmen uit de buitenlucht, een gratis en oneindig hernieuwbare bron! Voor koeling werkt het systeem omgekeerd en wordt er warmte uit de binnenlucht gehaald.







Slechts één kamer of meer, de keuze is aan u

Wanneer u voor een multi-buitenunit kiest, kunt u tot negen binnenunits aansluiten op één enkele buitenunit, om in heel uw woning het perfecte binnenklimaat te scheppen. Alle binnenunits kunnen individueel worden bediend en hoeven niet in dezelfde ruimte of op hetzelfde ogenblik te worden gemonteerd.

Bespaar ruimte met een multi-buitenunit

Een multi-buitenunit kan niet alleen op negen binnenunits worden aangesloten, hij bespaart ook waardevolle ruimte op uw balkon, terras, muur of tuin, want er is slechts één buitenunit nodig voor verwarming én koeling.



Nexura

Puur comfort en design

Met Nexura wordt uw leefwereld nog comfortabeler. De koelte van een zomerbries of de gezelligheid van een warmtebron creëert het hele jaar door een sfeer van welbehagen in uw woning. Hij is onopvallend en toch stijlvol, met een uniek frontpaneel met stralingswarmte, voor dat ietsje méér comfort op koude winterdagen. De Nexura is zo stil, dat u nauwlijks merkt dat hij daar is, en zijn bewegende lamellen verdelen de lucht gelijkmatig door de ruimte.





Daikin vloermodellen

bieden diverse voordelen



Energierendement

Energie besparen is niet alleen goed voor de planeet, het is ook goed voor uw portemonnee. In Econo-modus wordt het verbruik van onze units verminderd. Met functies zoals de intelligente sensor en een weektimer hebt u al het nodige bij de hand om een optimaal energierendement te bereiken.

Seizoensrendement

Daikin-units zijn zo geoptimaliseerd dat ze het hele jaar door het hoogste mogelijke energierendement bieden, zowel in verwarmings- als in koelmodus.

Perfect comfort

Als u merkt dat de kamer te warm of te koud is, kunt u de de kamer snel afkoelen of verwarming door de 'boost-modus' te selecteren. Na 20 minuten schakelt de unit terug in de oorspronkelijke instelling. De Daikin-vloermodellen zijn fluisterstil en met een geluidsvermogen van amper 19 decibel, kunt u ze amper horen.

Warmtegevend frontpaneel

De Nexura heeft een frontpaneel dat warmte straalt, net zoals een traditionele radiator, en dat voor extra comfort zorgt op koude winterdagen.



Econo-modus



Energierendement



Boost-modus



Fluisterstille werking



Fotokatalytisch filter van titaan



Online controller



nexura

Luchtdebiet

Omdat de Daikin vloermodellen zich dicht bij de vloer bevinden, scheppen ze een perfecte luchtstroom rond uw kamer. Het systeem selecteert automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de temperatuur die u wenst te bereiken of te behouden.

Bij de FVXS-reeks zorgt de luchtstroom vanuit het onderste rooster ervoor dat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt, voor optimaal binnencomfort.

Filter

De titaan-apatiet-fotocatalytische filter is even indrukwekkend als zijn naam. Hij verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en breekt de geuren van o.a. tabak en huisdieren af. Hij absorbeert en deactiveert gevaarlijke organische chemische stoffen zoals bacteriën, virussen en allergenen.

Bediening

De Daikin-vloermodellen worden geleverd met een standaard draadloze afstandsbediening. Onze online controller zorgt ervoor dat u op elke moment in controle bent, ongeacht waar u bent. U kunt uw binnenunits bedienen via een app (beschikbaar voor iOS en Android). De weektimer kan zo worden geprogrammeerd, dat het systeem op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen.



FVXG-K

- › Design unit met stralingswarmte via frontpaneel



FVXS-F

- › Compacte unit voor optimale verwarming dankzij dubbele luchtstroom



FLXS-B

- › Geschikt voor plafond- of wandmontage



FNQ-A





- › Verticaal ingebouwd vloermodel, discreet weggewerkt

Overzicht voordelen

		Vloermodel		Flexi-model	Vertikaal ingebouwd vloermodel
		FVXG-K	FVXS-F	FLXS-B(9)	FNQ-A
					
We care	 Econo-modus	•	•		
	 Afwezigheidsfunctie			•	•
	 Nachtmodus	•	•		
Comfort	 Alleen ventilator	•	•	•	•
	 Boost-modus	•	•	•	
	 Automatische omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•	•
	 Fluisterstil (tot amper 19dBA)	•			
	 Verwarmingspaneel	•			
	 Fluisterstille werking van binnenunit	•	•	•	
	 Fluisterstille werking van buitenunit	•	•	•	
Luchtdébit	 Verticale autoswing	•	•	•	•
	 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•	
	 Ventilatorsnelheden	5	5	5	•
Vochtregeling	 Droogprogramma	•	•	•	•
	 Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter van titaan	•	•		
Luchtzuivering	 Fotokatalytisch reukverdrijvend filter			•	
	 Luchtfilter			•	
	 Online besturing	•	•	•	
Afstandsbediening & timer	 Weektimer	•	•		•
	 24-uur-timer	•	•	•	
	 Infrarood-afstandsbediening	•	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening	•			•
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•	•
Overige functies	 Automatische herstart	•	•	•	•
	 Zelfdiagnose	•	•	•	•
	 Multicombinatie	•	•	•	•
	 VRV voor residentiële toepassingen	•	•	•	•



Standaardbereik

			Koelvermogen (kW)		Energie label		Ontwerp capaciteit (kW)	
			Koelen	Verwarmen	Koelen	Verwarmen	Koelen	Verwarmen
 Stijlvol vloermodel met warmtestraling via frontpaneel, voor comfortabele warmte en fluisterstille werking	FVXG25K + RXG25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	A++	2,50	2,80	
	FVXG35K + RXG35L	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0		A+	3,50	3,10	
	FVXG50K + RXG50L	1,7/5,0/5,6	1,7/5,8/8,1	A	A+	5,00	4,60	
 Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij dubbele luchtstroom	FVXS25F + RXS25L3	1,3/2,5/3,0	1,3/3,45/4,5	A+	A+	2,50	2,60	
	FVXS35F + RXS35L3	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0	A+	A	3,50	2,90	
	FVXS50F + RXS50L	1,4/5,0/5,6	1,4/5,8/8,1	A+	A	5,00	4,20	
 Flexibele unit, ideaal voor kamers zonder vals plafond, voor montage in plafond of in wand	FLXS25B + RXS25L3	1,2/2,5/3,0	1,2/3,4/4,5	A	A	2,50	2,50	
	FLXS35B9 + RXS35L3	-/3,5/-	1,4/4,0/5,0	B		3,50	2,90	
	FLXS50B + RXS50L	0,9/4,9/5,3	0,9/6,1/7,5	A	A	4,90	4,20	
	FLXS60B + multi	Alleen beschikbaar voor multicombinaties						
 Vertikaal inbouw vloermodel	FNQ25A + RXS25L3	-/2,6/-	-/3,2/-	A+	A+	2,50	2,80	
	FNQ35A + RXS35L3	-/3,4/-	-/4,0/-	A+	A+	3,50	2,90	
	FNQ50A + RXS50L	-/5,0/-	-/5,8/-	A+	A+	5,00	4,00	
	FNQ60A + RXS60L	-/6,0/-	-/7,0/-	A+	A+	6,00	4,60	
Bevat gefluoreerde broeikasgassen								

SEER	SCOP	Jaarlijks energieverbruik (kWh)		Afmetingen binnenunit	Geluidsvermogeniveau binnenunit (dBA)	Geluidsvermogeniveau buitenunit (dBA)	Geluidsdrukniveau binnenunit (Hoog/Normaal/Laag/ Stil) dBA		Koelmiddel (R-410A)	
		Koelen	Verwarmen	H x B x D (mm)	Koelen	Koelen	Koelen	Verwarmen	GWP	Koelmiddelvolume (kg/TCO ₂ Eq)
6,53	4,65	134	842	600x950x215	52	61	38/32/26/23	39/32/26/22/19	2.087,5	1,05/2,2
6,48	4,00	189	1,087			63	39/33/27/24	40/33/27/23/19		
5,41	4,18	324	1,543		58	44/40/36/32	46/40/34/30/26	1,6/3,3		
5,74	4,56	152	798	600x700x210	52	59	38/32/26/23	38/32/26/23	2.087,5	1,0/2,1
5,60	3,93	219	1,033			61	39/33/27/24	39/33/27/24		1,2/2,5
5,89	3,80	297	1,546		60	44/40/36/32	45/40/36/32	2.087,5	1,7/3,5	
5,19	3,80	169	921	490x1.050x200	51	59	37/34/31/28	37/34/31/29	2.087,5	1,0/2,1
4,87		252	1,068		53	61	38/35/32/29	46/36/33/30		1,2/2,5
5,25	3,80	326	1,546		60	62	47/43/39/36	46/41/35/33	2.087,5	1,7/3,5
						NVT	48/45/41/39	47/42/37/34	NVT	NVT
5,63	4,24	162	4,24	620 / 720x750x200	53	59	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5
5,65	4,05	211	4,05	620 / 720x750x200	53	61	33/31/28	33/31/28	2.087,50	1,2/2,5
5,72	4,09	306	4,09	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,7/3,5
5,51	4,16	381	4,16	620 / 720x750x200	56	61	36/33/30	36/33/30	2.087,50	1,5/3,1



Daikin Belux Waver

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

Daikin Belux Herentals


Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Gent

Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL-BE15-008 · 06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland