

DAIKIN



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Ledningsadapter – timetæller

EKRP1C12

INDHOLD

	<u>side</u>
Indhold af sættet EKR1C12.....	2
Navne på dele.....	2
Funktionsmuligheder	3
Installation i enhed.....	3
Elektriske forbindelser	4



LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET TILGÆNGELIGT STED FOR FREMTIDIG BRUG. FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN. KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET.





AL LEDNINGSFØRING PÅ STEDET OG ALLE KOMPONENTER SKAL INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR OG SKAL OVERHOLDE RELEVANT LOKAL OG NATIONAL LOVGIVNING.


LEDNINGSFØRINGEN PÅ STEDET SKAL UDFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED LEDNINGSDIAGRAMMET OG VEJLEDNINGEN NEDENFOR.

PAS PÅ IKKE AT BØJE PRINTKORTET, NÅR DU INDSÆTTER ELLER FJERNER STIKKENE.

INDHOLD AF SÆTTET EKRP1C12



NAVNE PÅ DELE



- 1 Stik til indendørsenhedens PCB
- 2 Forbindelse til signallampe
- 3 Forbindelse til timetæller
- 4 Strømforsyning til styring af elektrisk varmer
- 5 Sikringer 5 A - 250 V

FUNKTIONSMULIGHEDER

- Visning af kompressordrift
- Visning af drift af indendørsenhedens ventilator

INSTALLATION I ENHED



Bor ikke huller i enhedens kabinet for at installere dette ekstraudstyr.
Anvend det tilbehør, som Daikin leverer til installation af ekstraudstyret.

Se installationsvejledningen til indendørsenheden eller vejledningen til tilbehøret, om tilbehøret kan installeres inde i enheden.


I alle andre tilfælde skal du bruge en installationsboks til at montere EKR P'en.

ELEKTRISKE FORBINDELSER




Høj- og lavspændingsledninger må ikke bundtes sammen. Bundt alle ledninger med de medfølgende klemmer for at undgå kontakt med indendørsenhedens PCB'er eller skarpe kanter.


■ Tilslutning af strømforsyning



■ Kommunikationslinje



■ Tilslutning af timetæller




1 PCB

2 Strømforsyning til timetæller (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Timetæller

4 Kompressor

■ Tilslutning af driftslampe




1 PCB

2 Strømforsyning til driftslampe (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Driftslampe

4 Ventilator



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1