

**DAIKIN**



# INSTALAČNÍ NÁVOD

## Připojovací adaptér – časoměr

**EKRP1C12**

**OBSAH**

strana

Obsah sady EKRP1C12 .....	2
Popis dílů .....	2
Možnosti funkcí .....	3
Instalace do jednotky .....	3
Elektrické přípojky .....	4



**PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.**

**PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.**

NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI, POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DAIKIN.




**VEŠKERÉ SOUČÁSTI ELEKTRICKÉ INSTALACE SMÍ INSTALOVAT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ A INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM MÍSTNÍM A NÁRODNÍM PŘEDPISŮM.**


ELEKTRICKÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU SE SCHÉMATY ZAPOJENÍ A NÍŽE UVEDENÝMI INFORMACEMI A POKYNY.

PŘI ZASUNOVÁNÍ NEBO VYJÍMÁNÍ KONEKTORŮ DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NEOHNULI DESKU S PLOŠNÝMI SPOJI.


# OBSAH SADY EKRP1C12



Karta



## POPIS DÍLŮ



- 1 Konektor karty vnitřní jednotky
- 2 Připojení kontrolky
- 3 Připojení časoměru
- 4 Napájení ovládacího relé elektrického ohříváče
- 5 Pojistky 5 A - 250 V

## MOŽNOSTI FUNKCÍ

- Indikace provozu kompresoru
- Indikace provozu ventilátoru vnitřní jednotky

## INSTALACE DO JEDNOTKY

---



Pro instalaci volitelného zařízení nevrtejte do skříně jednotky žádné otvory.  
Pro instalaci volitelného zařízení používejte pouze příslušenství dodané společností Daikin.

---

Podívejte se do instalačního návodu vnitřní jednotky nebo příručky volitelné možnosti, zda lze tuto volitelnou možnost instalovat dovnitř jednotky.


Ve všech ostatních případech použijte instalační skříň k montáži k EKRП.

# ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY




Nesvazujte společně vodiče nízkého a vysokého napětí. Svažte všechny vodiče pomocí dodaných spon, abyste zabránili jejich styku s kartami vnitřní jednotky nebo ostrými hranami.


## ■ Přípojka napájení



## ■ Komunikační vedení




## ■ Připojení časoměru




- 1 Karta
- 2 Napájení časoměru (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Časoměr
- 4 Kompresor

## ■ Připojení kontrolky provozu



- 1 Karta
- 2 Napájení kontrolky provozu (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Kontrolka provozu
- 4 Ventilátor



***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1