

**DAIKIN**



## MANUALI I MONTIMIT

# Përshtatësi i instalimit elektrik – matësi i orëve

**EKRP1C12**

**PËRMBAJTJA**

faqe

Përmbajtja e kompletit EKRP1C12.....	2
Emri i pjesëve .....	2
Mundësitë e funksionimit .....	3
Montimi në njësi .....	3
Lidhjet elektrike.....	4



**LEXONI ME KUJDES KËTO INSTRUKSIONE PËRPARA MONTIMIT.**

**RUAJENI KËTË MANUAL NË NJË VEND PRAKTIK PËR TA PËRDORUR SI REFERENCË NË TË ARDHMEN.**

MONTIMI I GABUAR OSE SHTIMI I PAJISJEVE OSE AKSESORËVE MUND TË REZULTOJË NË GODITJE ELEKTRIKE, QARK TË SHKURTËR, RRJEDHJE, ZJARR OSE NË DËMTIME TË TJERA TË PAJISJES. SIGUROHUNI TË PËRDORNI AKSESORË TË PRODHUAR NGA DAIKIN, TË CILËT JANË PROJEKTUAR POSAÇËRISHT PËR PËRDORIM ME PAJISJEN DHE BESOJANI MONTIMIN E TYRE NJË TEKNIKU SPECIALIST.

**NËSE NUK JENI TË SIGURT PËR PROCEDURAT E MONTIMIT OSE PËRDORIMIN E TIJ, KONTAKTONI GJITHMONË ME SHITËSIN E DAIKIN PËR KËSHILLIM DHE INFORMACION.**





**TË GJITHA INSTALIMET ELEKTRIKE NË VEND DUHET TË KRYHEN DHE KOMPONENTËT DUHET TË INSTALOHEN NGA NJË ELEKTRICIST I LICENCUAR DHE DUHET TË JENË NË PËRPUTHJE ME RREGULLAT VENDORE DHE KOMBËTARE NË FUQI.**


**INSTALIMI ELEKTRIK NË TERREN DUHET KRYER NË PËRPUTHJE ME SKEMAT E QARKUT DHE ME INSTRUKSIONET E DHËNA MË POSHTË.**

**BËNI KUJDES TË MOS E PËRKULNI PLLAKËN E QARKUT TË STAMPUAR KUR VENDOSNI OSE HIQNI BASHKUESIT.**

# PËRMBAJTJA E KOMPLETIT EKR1C12



## EMRI I PJESËVE



- 1 Bashkuesi te PCB e njësisë së brendshme
- 2 Lidhja e llambës pilot
- 3 Lidhja e matësit të orëve
- 4 Ushqimi elektrik i relese së kontrollit të rezistencës elektrike
- 5 Siguresat 5 A - 250 V

## MUNDËSITË E FUNKSIONIMIT

- Tregimi i funksionimit ë kompresorit
- Tregimi i funksionimit të ventilatorit të njësisë së brendshme

## MONTIMI NË NJËSI



Mos hapni asnjë vrimë në kasën e njësisë për të instaluar këtë pajisje opsionale.  
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar nga Daikin, për të montuar pajisjen opsionale.

---

Shihni manualin e përdorimit të njësisë së brendshme ose shihni fletëpalosjen e pajisjes opsionale nëse ajo mund të montohet brenda njësisë së brendshme.


Në të gjitha rastet e tjera përdorni një kuti montimi, për të montuar EKR.P.

## LIDHJET ELEKTRIKE




Mos i mblidhni bashkë telat e tensionit të ulët dhe të tensionit të lartë. Lidhni të gjitha telat me fashetat e ofruara, për të shmangur kontaktin me PCB e njësisë së brendshme ose me buzët e mprehta.


### ■ Lidhja e ushqimit elektrik



### ■ Linja e komunikimit




## ■ Lidhja e matësit të orëve




- 1 PCB
- 2 Ushqimi elektrik për matësin e orëve (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Matësi i orëve
- 4 Kompresori

## ■ Lidhja për llambën e funksionimit



- 1 PCB
- 2 Ushqimi elektrik për llambën e funksionimit (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Llamba e funksionimit
- 4 Ventilatori



***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1