

DAIKIN



UPUTSTVO ZA UGRADNJU

Adapter za povezivanje provodnika - brojač sati

EKRP1C12

ZNAČENJE

strana

Sadržaj kompleta EKRP1C12.....	2
Nazivi delova	2
Moguće funkcije.....	3
Ugradnja u jedinici	3
Električno povezivanje.....	4



PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UGRADNJE.


ČUVAJTE OVO UPUTSTVO NA ZGODNOM MESTU ZA PODSEĆANJE U BUDUĆNOSTI. NEPRAVILNA UGRADNJA ILI PRIKLJUČIVANJE OPREME ILI DODATNE OPREME MOŽE DA DOVEDE DO STRUJNOG UDARA, KRATKOG SPOJA, CURENJA, POŽARA I DRUGIH OŠTEĆENJA OPREME. VODITE RAČUNA DA KORISTITE ISKLJUČIVO DODATNU OPREMU KOJU JE PROIZVELA KOMPANIJA DAIKIN I KOJA JE POSEBNO PROJEKTOVANA ZA UPOTREBU SA OPREMOM I NEKA JE UGRADI STRUČNJAK. AKO NISTE SIGURNI U VEZI SA POSTUPCIMA UGRADNJE ILI KORIŠĆENJEM, UVEK SE OBRATITE SVOM DAIKIN PRODAVCU ZA SAVET I INFORMACIJE.




SVO POVEZIVANJE KABLOVA NA TERENU I UGRADNJU KOMPONENTI MORA DA OBAVI LICENCIRANI ELEKTRIČAR U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM LOKALNIM I NACIONALNIM PROPISIMA.

POVEZIVANJE PROVODNIKA NA TERENU MORA DA SE OBAVI U SKLADU SA DIJAGRAMIMA ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UPUTSTVIMA NAVEDENIM U NASTAVKU. VODITE RAČUNA DA NE SAVIJETE ŠTAMPANU PLOČU PRILIKOM POSTAVLJANJE ILI UKLANJANJA KONEKTORA.


SADRŽAJ KOMPLETA EKR1C12



Štampana ploča



NAZIVI DELOVA



- 1 Konektor za štampanu ploču unutrašnje jedinice
- 2 Povezivanje pilot lampice
- 3 Povezivanje brojača sati
- 4 Napajanje releja za kontrolu električnog grejača
- 5 Osigurači 5 A - 250 V

MOGUĆE FUNKCIJE

- Signaliziranje rada kompresora
- Signaliziranje rada ventilatora unutrašnjeg uređaja

UGRADNJA U JEDINICI



Nemojte bušiti tupe u kućištu jedinice da biste ugradili opciju.
Za ugradnju opcije koristite isključivo pribor koji isporučuje Daikin.

Ako je moguća ugradnja opcije u jedinici, pogledajte priručnik za ugradnju unutrašnje jedinice ili priručnik za opciju.


U svim drugim slučajevima, za montažu EGRP koristite kutiju za ugradnju.

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE




Nemojte uvezivati niskonaponske i visokonaponske provodnike zajedno. Uvežite sve provodnike priloženim sponama kako biste izbegli njihov kontakt sa štampanom pločom unutrašnje jedinice ili oštrim ivicama.


■ Povezivanje napajanja



■ Komunikaciona linija




■ Povezivanje brojača sati




- 1 Štampana ploča
- 2 Napajanje za brojač sati (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Brojač sati
- 4 Kompresor

■ Povezivanje radne lampice



- 1 Štampana ploča
- 2 Napajanje za radnu lampicu (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Radna lampica
- 4 Ventilator



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1